

BRUGSANVISNING for S&G-kodelås type 6630 med 3 skiver.

Kodelåsen er en præcisionslås. For ikke at ødelægge låsen, skal drejeknoppen drejes roligt. Vær omhyggelig med at dreje præcis, har man drejet for langt, kan der ikke drejes tilbage, men man må begynde helt forfra.

Bemærk ! Yderringen (figur 1) har et oplukningsmærke og et omstillingsmærke. Man skal aldrig begynde på omstilling af kodelåsen, før man er fuld fortrolig med brugen af denne. Ved brug: (både ved oplukning og omstilling) tæller man en omgang **hver gang** næste kodetal passerer.

Oplukning:

1. Drej til venstre indtil første kodetal nås 4. gang.
2. Drej til højre indtil anden kodetal nås 3. gang.
3. Drej til venstre indtil tredje kodetal nås 2. gang.
4. Drej langsomt til højre. (Hvis ikke låsen blokerer ved stop er der lavet en fejl undervejs, og man må begynde helt forfra.)

Låsning:

Drej til venstre **mindst** 4 hele omgange.

Omstilling:

Vælg 3 forskellige kodetal, der bør være minimum 10 streger mellem hvert kodetal, og det sidste kodetal må ikke være under 20.

Tal som f. eks. 9 38 72 vil være en god kode.

Nu skal man bruge **omstillingsmærket**, (dæk evt. oplukningsmærket med en finger.)

1. Drej den nuværende kode på omstillingsmærket og stop på det sidste kodetal.
2. Nu kan omstillingsnøglen føres ind på låsens bagside (nøglen skal helt i bund). Drej nøglen 1/4 omgang mod uret (figur 2.)
3. Drej til venstre til første kodetal nås 4. gang (ud for omstillingsmærket).
4. Drej til højre til andet kodetal nås 3. gang. (ud for omstillingsmærket).
5. Drej til venstre til tredje kodetal nås 2. gang (ud for omstillingsmærket) **hold talskiven i denne position.**
6. Omstillingsnøglen drejes nu 1/4 omgang med uret (figur 3) og tages ud. Den ny kode er nu i låsen.

Vigtigt:

Prøv altid den nye kode med **ÅBEN DØR** ca. 5 gange før døren låses.

Omstillingsmærke

Oplukningsmærke




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Herning Pengeskabsfabrik A/S

Telefon +45 97 12 32 88 - Fax +45 97 21 42 82 - www.herning-pengeskabsfabrik.dk

HerningSafe

